


Modulare Hygienestation STAR CLEAN IV



STAR CLEAN IV Typ 23881 All in One

Spezialbeborstung (Sohlenseitenreinigung optional)

Kontrollierte Personalhygiene

- Hände und Sohlen im Zwangsdurchlauf reinigen und desinfizieren
- Die verschiedenen Varianten der modularen Hygienestation STAR CLEAN IV lassen sich genau auf die betrieblichen Erfordernisse abstimmen und können direkt in die Prozesskette der systematischen Personalhygiene integriert werden
- Zügiger Prozessablauf durch gleichzeitiges Reinigen und Desinfizieren von Händen und Sohlen. Durchgangskapazität (Input): bis zu 20 Personen pro Minute (je nach Ausführung)
- Die Anlage ist als Podest- oder ebenerdig als Schacht-einbauvariante erhältlich
- Trockenvarianten mit Schmutzauffangschublade, bevorzugt eingesetzt in der Backwaren-industrie, sind ebenfalls verfügbar
- Durch den vorgeschriebenen Prozessablauf wird die maximale Grundhygiene vor Betreten sensibler Produktionsräume geschaffen
- Die modulare Bauweise ermöglicht kundenspezifisch angepasste Lösungen
- Das hygienisch offene Design ermöglicht eine schnelle Reinigung aller Komponenten

Option

- Modul zur seitlichen Sohlenreinigung bis zu einer Höhe von ca. 4,5 cm
- Besonderheit für die Backwarenindustrie: UVC-Desinfektionsmodul zur Trockenbürstenreinigung





STAR CLEAN IV All in One




Hände und Sohlen im Zwangsdurchlauf reinigen und desinfizieren. Personalhygiene mit System - mit Sicherheit zum Erfolg.

Sichere Personalhygiene am Produktionszugang - von der Handreinigung über Trocknung bis hin zur Handdesinfektion bei gleichzeitiger Durchlaufsohlenreinigung, gewährleistet durch eine motorisch angetriebene Drehsperr.

Technische Daten



Typ	STAR CLEAN IV Typ 23882
	All in One
Netzspannung	400V 3/N/PE
Nennleistung	0,8-2,4 kW
Netzfrequenz	50-60 Hz
Steuerspannung	24V DC
Schutzart	IP65
Raumtemperatur	Min. +4°C, max. +40°C
Wasserversorgung	1/2" max. 65°C
Wasserentsorgung	R2 1/2"

Technische Änderungen vorbehalten



Durch die wendelförmige Beborstung erhöht sich die Wirksamkeit der mechanischen Reinigung. Zusätzlich ist ein optimaler Abtransport der Verschmutzung gewährleistet. Problemlose Entnahme der Bürsten ermöglicht gründliche Reinigung der Maschine und Bürsten.

Die Pentagon-Schrittführung in Verbindung mit dem optimierten Auftrittstritt sorgen für eine optimale Sohlenreinigung und eine bessere Maschinenhygiene.



Kontakt

CN: shanghai@frontmatec.com
Telefon: +86 215 859 4850

DK: kolding@frontmatec.com
Telefon: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com
Telefon: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com
Telefon: +44 121 313 3564

itec-hygiene.com
frontmatec.com

DE: hygiene@frontmatec.com
Telefon: +49 252 185 070

ES: barcelona@frontmatec.com
Telefon: +34 932 643 800

RU: moscow@frontmatec.com
Telefon: +7 495 424 9559

US: kansascity@frontmatec.com
Telefon: +1 816 891 2440